



壳型金属模用洗净剂

特力 KSXD—01

特 点	1)能快速溶解模型（芯盒）表面结垢，清洁模型（芯盒）表面，洗净效果明显； 2)防止树脂和砂粒在排气孔内固化、堆积，使排气孔畅通； 3)对模型（芯盒）表面不会造成机械损伤、破坏、能延长模型（芯盒）的使用寿命； 4)洗净后无需强制干燥，可直接喷涂脱模剂； 5)无需加热，无需专用设备，操作方便，简单易行。
用 途	壳型金属模（芯盒）的清洗。
使用方法	原液使用，无需稀释： 1)局部清洗-模型（芯盒）恢复到室温后，用棉纱沾湿原液（以能滴水为好）覆盖在模型污垢的部位，2小时后，用干棉纱擦干净模型（芯盒）表面，即可喷涂脱模剂，继续生产； 2)整体清洗-模型（芯盒）浸泡在溶液槽中（如能同时使用超声波振荡器，效果会更好）洗净；除去污垢后，用干净抹布将液体擦干（无残留状态）。
性 状	外观： 无色透明液体 比重：（15/4℃） 1.0 PH 值： 14（强碱性）
注意事项	1)属强碱性产品，不要用手直接接触，一定要用防护手套； 2)若不慎沾上皮肤或误入眼内时，应立即用水冲洗，并接受医师治疗； 3)如遇泄漏时，尽可能回收，进行中和后再处理。
成 份	无机碱、表面活性剂、脂肪酸酯、水
包 装	20L 铁桶或塑料桶